

ATSサービスインフォメーション



毎々お世話になっております。下記の通りご連絡申し上げます。

ヘビーユーザーの皆様からのご要望にお応えすべく

ATSΦ87系メタルLSDに限り、溝付きの外爪プレートを復活させます。(2014.8月発売) 現行の研磨プレートタイプは販売を継続します。

復活させるのは厚さ1.30と1.60mmの2種類で、オーバー/アンダーサイズは復活させませんのでイニシャル調整の際は下段でご説明するシム(発売中)をご利用願います。

ご注意!

メタルLSDや同オーバーホールセットでこの外爪プレートをご希望の場合は、ご注文時に「旧型外爪プレート、あるいは溝付き外爪プレート付き」とご指示願います。

ご指示が無い場合は、現行の研磨外爪プレートを内蔵したLSD・O/Hセットとなります。溝付きプレートは騒音が出やすい欠点もありますので、売先にはご注意願います。


研磨タイプと比べて下記の長所と短所があります。

【長所】

- 1 特に使用初期のロックフィーリングが秀逸。
- 2 低イニシャル領域において駆動抜けが少ない。
- 3 耐焼付き性能が高い。

【短所】

- 1 無研磨のため騒音が出やすい。
- 2 アクセル操作に対するロックON / OFFのメリハリ感が少ない。
- 3 冷間と温間時のロックフィーリングの差が出やすい。



LSDイニシャルトルク調整用シム
2014年6月発売

<p>Φ95 用 37223-21 Φ95 × Φ54</p>	<p>Φ109 用 37223-20 Φ109 × Φ62</p>
<p>Φ74 用 37223-24 Φ74 × Φ47</p>	<p>Φ82 用 37223-23 Φ82 × Φ47</p>
<p>Φ87 用 37223-22 Φ87 × Φ50</p>	

t = 0.2mm 小売価格 (税別) ¥1,500/枚

◆ATSオフィシャルブログ(アメーバブログ) & ATSフェイスブック 運営中、皆様のアクセスをお待ちしております。
◆ご不明な点等ございましたら、お気軽に下記までご連絡下さい。ATS公式ホームページ: <http://www.a-t-s.co.jp/>
エイティーエス株式会社/TEL: 086-286-9331(平日AM9:00~PM6:00まで) FAX: 086-286-8077(24時間受付中)